



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X50

Artikelnummer	07071.080.050
Merk	-
UBB	500500823900
UNSPSC	31161605
EAN	8715494042147
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	50
P	1.25
s	6

Technische tekening

