



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X70

Artikelnummer 07071.080.070

Merk -

UBB 500500824080

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042154

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NEN	≈1241
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	70
P	1.25
s	6

Technische tekening

