



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X80

Artikelnummer	07071.080.080
Merk	-
UBB	500500824163
UNSPSC	31161605
EAN	8715494042161
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	80
P	1.25
s	6

Technische tekening

