



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X60

Artikelnummer	07071.100.060
Merk	-
UBB	954351947823
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883116
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	60
P	1.5
s	8

Technische tekening

