



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70

Artikelnummer 07071.100.070

Merk -

UBB 954351947906

UNSPSC 31161605

EAN 8715493883123

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	70
P	1.5
s	8

Technische tekening

