



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X100

Artikelnummer 07071.100.100

Merk -

UBB 500500824403

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042192

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	100
P	1.5
s	8

Technische tekening

