



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X60

Artikelnummer 07071.120.060

Merk -

UBB 500500824577

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042208

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	60
P	1.75
s	10

Technische tekening

