



## Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X80

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07071.120.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500500824734                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715494042222                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M12                     |
| Lengte               | 80 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant           |
| Kopsoort             | Cilinderkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-125  |
| NEN  | ≈1241     |
| DIN  | ≈912      |
| ISO  | ≈4762     |
| ASME | ≈B18.3.1M |
| BS   | ≈4168-1   |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M12  |
| dk(max.) | 18   |
| k (max.) | 12   |
| L (mm)   | 80   |
| P        | 1.75 |
| s        | 10   |

### Technische tekening

