



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M4X12

Artikelnummer	07080.040.012
Merk	-
UBB	950351424391
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061645
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

DIN	7984
-----	------

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	14
d-D	M4
dk	7
Voldraad als $L \leq$	20
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	2.5

Technische tekening

