



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M10X80

Artikelnummer 07080.100.080

Merk -

UBB 950351429341

UNSPSC 31161605

EAN 8715492062338

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M10

Lengte 80 mm

Klasse 08.8

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Lage cilinderkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

DIN 7984

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Voldraad als $L \leq$	35
k	6
L (mm)	80
P	1.5
s	7

Technische tekening

