



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M12X70

Artikelnummer	07080.120.070
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351430232
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492062444
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
----------	-----

Lengte	70 mm
--------	-------

Klasse	08.8
--------	------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

Standaarden

DIN	7984
-----	------

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Voldraad als $L \leq$	45
k	7
L (mm)	70
P	1.75
s	8

Technische tekening

