



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M12X80

Artikelnummer	07090.120.080
Merk	-
UBB	953351823828
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063458
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	7984
-----	------

Info

De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een

'0'. Dus 8.8 → 08.8
 en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Voldraad als $L \leq$	45
k	7
L (mm)	80
P	1.75
s	8

Technische tekening

