



Staal Blank 100 M10X20

Artikelnummer	07095.100.020
Merk	-
UBB	952351498615
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063762
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	100
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dc(max.)	19.5
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	10
L (mm)	20
P	1.5

Technische tekening



