



Staal Blank 100 M12X25

Artikelnummer	07095.120.025
Merk	-
UBB	952351499290
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063823
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	100
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dc(max.)	22.5
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	12
L (mm)	25
P	1.75

Technische tekening



