



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M6X30

Artikelnummer	07105.060.030
Merk	-
UBB	953351829114
UNSPSC	31161605
EAN	8715492064035
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met

Standaarden

DIN 7984

een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	10
Voldraad als $L \leq$	25
k	4
L (mm)	30
P	1
s	4

Technische tekening

