



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M10X25

Artikelnummer	07105.100.025
Merk	-
UBB	953351830757
UNSPSC	31161605
EAN	8715492064226
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met

Standaarden

DIN 7984

een beperkte
belastbaarheid
moeten zijn voorzien
van een markering
zal de sterkteklasse
voorafgegaan
worden door een
'0'. Dus 8.8 → 08.8
en 10.9 → 010.9
en 12.9 → 012.9. Bij
de roestvaststalen
schroeven wordt
dit aangeduid door
alleen de staalsoort
te vermelden en de
sterkteklasse (bijv.
70) weg te laten
in de merktekens.
Dus A2-70 → A2. De
oude en nieuwe
aanduidingen
kunnen nog enige
tijd naast elkaar
blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Voldraad als $L \leq$	35
k	6
L (mm)	25
P	1.5
s	7

Technische tekening

