



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M10X50

Artikelnummer 07105.100.050

Merk -

UBB 953351831250

UNSPSC 31161605

EAN 8715492064271

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M10

Lengte 50 mm

Klasse 010.9

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Lage cilinderkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.De
ongunstige
kopgeometrie
beperkt de
belastbaarheid
van deze
schroeven.Indien
stalen schroeven
(bijv. 8.8 /
10.9 / 12.9) met

Standaarden

DIN 7984

een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Voldraad als $L \leq$	35
k	6
L (mm)	50
P	1.5
s	7

Technische tekening

