



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M20X60

Artikelnummer	07105.200.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	953351833728
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492064585
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
----------	-----

Lengte	60 mm
--------	-------

Klasse	010.9
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met
------	---

Standaarden

DIN	7984
-----	------

een beperkte
belastbaarheid
moeten zijn voorzien
van een markering
zal de sterkteklasse
voorafgegaan
worden door een
'0'. Dus 8.8 → 08.8
en 10.9 → 010.9
en 12.9 → 012.9. Bij
de roestvaststalen
schroeven wordt
dit aangeduid door
alleen de staalsoort
te vermelden en de
sterkteklasse (bijv.
70) weg te laten
in de merktekens.
Dus A2-70 → A2. De
oude en nieuwe
aanduidingen
kunnen nog enige
tijd naast elkaar
blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	46
d-D	M20
dk	30
Voldraad als $L \leq$	60
k	11
L (mm)	60
P	2.5
s	14

Technische tekening

