



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X45

Artikelnummer 07160.040.045

Merk -

UBB 952351181302

UNSPSC 31161605

EAN 8715492071002

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	45
P	0.7
s	3

Technische tekening

