



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X50

Artikelnummer 07160.040.050

Merk -

UBB 950351442450

UNSPSC 31161605

EAN 8715492071019

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	50
P	0.7
s	3

Technische tekening

