



Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X50

Artikelnummer	07165.060.050
Merk	-
UBB	500504704544
UNSPSC	31161605
EAN	8715494194082
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14579
-----	-------

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1
Sleutel	30

Technische tekening

