



Cilinderschroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 12.9 1/2X4.1/2

Artikelnummer	07200.127.110
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351461096
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492076212
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
----------	----------

Lengte	4.1/2 Inch
--------	------------

Klasse	12.9
--------	------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Cilinderkop
----------	-------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	British Standard Whitworth
------------	----------------------------

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad
------	--

Standaarden

BS	≈2470
----	-------

(UNC/UNF) te gebruiken. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen deze schroeven ook in klasse 10.9 geleverd worden. Het merken van deze schroeven is niet verplicht. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	12

Technische tekening

