



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/16X2.1/2

Artikelnummer	07210.079.063
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351463985
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492077967
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
----------	-----------

Lengte	2.1/2 Inch
--------	------------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Cilinderkop
----------	-------------

Materiaalsoort	Staal legering
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
-----------------------------	-----------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Unified National Coarse
------------	----------------------------

Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang
------	---

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
 bij het elektrolytisch
 behandelen van
 deze producten
 bestaat er
 gevaar voor het
 optreden van
 waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.4375
H	0.3125
J	0.21875
LT(min.)	1.125
Gangen per Inch	18

Technische tekening

