



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/8X1.1/2 ft

Artikelnummer	07210.158.038
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351467036
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492078896
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
----------	----------

Lengte	1.1/2 Inch
--------	------------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Cilinderkop
----------	-------------

Materiaalsoort	Staal legering
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
-----------------------------	-----------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Unified National Coarse
------------	----------------------------

Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang
------	---

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.875
H	0.625
J	0.5
LT(min.)	1.75
Gangen per Inch	11

Technische tekening

