



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/8X2.1/2

Artikelnummer	07210.158.063
Merk	-
UBB	950351467457
UNSPSC	31161605
EAN	8715492078933
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	2.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.875
H	0.625
J	0.5
LT(min.)	1.75
Gangen per Inch	11

Technische tekening

