



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 3/4X1.1/2 ft

Artikelnummer	07210.191.038
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351468364
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492079169
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
----------	----------

Lengte	1.1/2 Inch
--------	------------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Cilinderkop
----------	-------------

Materiaalsoort	Staal legering
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
-----------------------------	-----------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Unified National Coarse
------------	----------------------------

Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang
------	---

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
 bij het elektrolytisch
 behandelen van
 deze producten
 bestaat er
 gevaar voor het
 optreden van
 waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	1
H	0.75
J	0.5625
LT(min.)	2
Gangen per Inch	10

Technische tekening

