



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 3/4X2.1/4

Artikelnummer 07210.191.057

Merk -

UBB 950351468695

UNSPSC 31161605

EAN 8715492079206

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3/4 Inch

Lengte 2.1/4 Inch

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Cilinderkop

Materiaalsoort Staal legering

Materiaalsoort ASTM A574
Technisch

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Unified National
Coarse

Info Markering volgens
ASTM A574
met alleen het
identificatiemerk
van de fabrikant.Let
op: omdat de
productnorm de
schroefdraadtolerantie
3A voorschrijft
voor diameters
tot 1 inch, kan bij
het verzinken de
schroefdraadpassing
in het gedrang

Standaarden

ASME B18.3

komen. Waarschuwing:
 bij het elektrolytisch
 behandelen van
 deze producten
 bestaat er
 gevaar voor het
 optreden van
 waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	1
H	0.75
J	0.5625
LT(min.)	2
Gangen per Inch	10

Technische tekening

