



## Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 7/8X4.1/2

Artikelnummer 07210.222.114

Merk -

UBB 950351470576

UNSPSC 31161605

EAN 8715492079527

PKG. van 5 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

Diameter 7/8 Inch

Lengte 4.1/2 Inch

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Cilinderkop

Materiaalsoort Staal legering

Materiaalsoort ASTM A574  
Technisch

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Unified National  
Coarse

Info Markering volgens  
ASTM A574  
met alleen het  
identificatiemerk  
van de fabrikant.Let  
op: omdat de  
productnorm de  
schroefdraadtolerantie  
3A voorschrijft  
voor diameters  
tot 1 inch, kan bij  
het verzinken de  
schroefdraadpassing  
in het gedrang

### Standaarden

ASME B18.3

komen. Waarschuwing:  
 bij het elektrolytisch  
 behandelen van  
 deze producten  
 bestaat er  
 gevaar voor het  
 optreden van  
 waterstofbrosheid.

## Technische specificatie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| A               | 1.125  |
| H               | 0.875  |
| J               | 0.5625 |
| LT(min.)        | 2.25   |
| Gangen per Inch | 9      |

## Technische tekening

