



## Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 5/16-24X1 Inch ft

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07250.079.025                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351574284                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492081148                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Diameter                 | 5/16 Inch             |
| Lengte                   | 1 Inch                |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant         |
| Kopsoort                 | Cilinderkop           |
| Materiaalsoort           | Staal legering        |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A574             |
| Draadrichting            | Rechts                |
| Oppervlaktebedekking     | Mechanisch verzinkt   |
| Draadsoort               | Unified National Fine |

#### Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

komen. Waarschuwing:  
 bij het elektrolytisch  
 behandelen van  
 deze producten  
 bestaat er  
 gevaar voor het  
 optreden van  
 waterstofbrosheid.

## Technische specificatie

|                 |         |
|-----------------|---------|
| A               | 0.4375  |
| H               | 0.3125  |
| J               | 0.21875 |
| LT(min.)        | 1.12    |
| Gangen per Inch | 24      |

## Technische tekening

