



Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 1/2-20X5/8 ft

Artikelnummer	07250.127.015
Merk	-
UBB	951351574441
UNSPSC	31161605
EAN	8715492081445
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	5/8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Mechanisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Fine

Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
 bij het elektrolytisch
 behandelen van
 deze producten
 bestaat er
 gevaar voor het
 optreden van
 waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	20

Technische tekening

