



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 1/2X5/8 ft

Artikelnummer	07260.127.015
Merk	-
UBB	951351575844
UNSPSC	31161605
EAN	8715492082022
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	5/8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Mechanisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Info Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

in het gedrang
komen. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	13

Technische tekening

