



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9 M3X30

Artikelnummer	07400.030.030
Merk	-
UBB	950351472895
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082411
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M3
dk(max.)	5.81
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	1.86
L (mm)	30
P	0.5
s	2
α	90

Technische tekening

