



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9 M8X22

Artikelnummer	07400.080.022
Merk	-
UBB	953351249628
UNSPSC	31161518
EAN	8715492083104
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	22 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid

Standaarden

ISO	10642
DIN	≈7991

van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	28
d-D	M8
dk(max.)	16.43
Voldraad als $L \leq$	45
k (max.)	4.96
L (mm)	22
P	1.25
s	5
α	90

Technische tekening

