

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X20



Artikelnummer	07470.040.020
Merk	-
UBB	950351486754
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151148
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	10642
DIN	≈7991

Info

Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	20
d-D	M4
dk(max.)	7.96
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.48
L (mm)	20
P	0.7
s	2.5
α	90

Technische tekening

