



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X120

Artikelnummer	07470.160.120
Merk	-
UBB	500621752087
UNSPSC	31161518
EAN	8715494507479
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

Info

Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	48
d-D	M16
dk(max.)	30.61
Voldraad als $L \leq$	70
k (max.)	8.8
L (mm)	120
P	2
s	10
α	90

Technische tekening

