



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X20

Artikelnummer	07820.040.020
Merk	-
UBB	950351509290
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160966
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
BS	4168-4
ISO	4028
DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	20
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5
z lang (min.)	2

Technische tekening



z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1