



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M6X16

Artikelnummer	07820.060.016
Merk	-
UBB	950351510595
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161154
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
NF	E27-182
ISO	4028
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	16
P	1
s	3
t (min.)	2
z lang (min.)	3

Technische tekening



z lang als $L \geq$ 10

z kort (min.) 1.5