



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X20

Artikelnummer 08200.060.020

Merk -

UBB 950351086950

UNSPSC 31161620

EAN 8715492550866

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L200mm	37
b (min.): L≤125mm	18

Technische tekening

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
m	5
P	1
s	10

