



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X25

Artikelnummer	08200.060.025
Merk	-
UBB	950351087032
UNSPSC	31161620
EAN	8715492550873
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

Technische specificatie

Technische tekening

