



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X70

Artikelnummer 08200.060.070

Merk -

UBB 950351087941

UNSPSC 31161620

EAN 8715492550965

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 24
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 37

b (min.): $L \leq 125$ mm 18

Technische tekening

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
m	5
P	1
s	10

