



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X100

Artikelnummer 08200.060.100

Merk -

UBB 950351088360

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551009

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L > 200$ mm	37
b (min.): $L \leq 125$ mm	18

Technische tekening

d-D	M6
k	4
L (mm)	100
m	5
P	1
s	10

