



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X25

Artikelnummer 08200.080.025

Merk -

UBB 950351088857

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551054

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22

Technische tekening

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
m	6.5
P	1.25
s	13

