



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X55

Artikelnummer 08200.080.055

Merk -

UBB 950351089434

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551115

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 125mm L ≤ 200mm	28
b (min.): L 200mm	41
b (min.): L ≤ 125mm	22

Technische tekening

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55
m	6.5
P	1.25
s	13

