



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X45

Artikelnummer 08200.120.045

Merk -

UBB 950351093709

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551566

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Technische tekening

