



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X60

Artikelnummer 08200.120.060

Merk -

UBB 950351094046

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551597

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 36
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 49

b (min.): L≤125mm 30

Technische tekening

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
m	10
P	1.75
s	19

