



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X70

Artikelnummer 08200.120.070

Merk -

UBB 950351094202

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551610

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Technische tekening

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
m	10
P	1.75
s	19

