



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X110

Artikelnummer 08200.120.110

Merk -

UBB 950351094798

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551672

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	110 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm L ≤ 200mm	36
b (min.): L 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30

Technische tekening

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
m	10
P	1.75
s	19

