



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M14X90

Artikelnummer 08200.140.090

Merk -

UBB 950351097015

UNSPSC 31161620

EAN 8715492551924

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	90 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 40
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 53

b (min.): L≤125mm 34

Technische tekening

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
m	11
P	2
s	22

