



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X35

Artikelnummer	08200.160.035
Merk	-
UBB	950351097684
UNSPSC	31161620
EAN	8715492552013
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38

Technische tekening

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
m	13
P	2
s	24

