



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X60

Artikelnummer 08200.160.060

Merk -

UBB 950351098187

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552068

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38

Technische tekening

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
m	13
P	2
s	24

